

# Kogelkraan VZBD-3/4-W3-16-T-2-F0304-V14V14

Artikelnummer: 4783596

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Constructieve opbouw	2-weg kogelkraan
Bedieningswijze	Mechanisch
Afdichtingsprincipe	Zacht
Inbouwpositie	Willekeurig
Bevestigingstype	Leidinginbouw
Aansluiting armatuur	Laseinde conform ISO 1127

Functie	Waarde
Schakelpositie-indicator	Sleufrichting = debietrichting
Flensgatenpatroon	F0304
Binnen-Ø	23.7 mm
Nominale doorlaat DN	20
Ventiel functie	2/2
Stroomrichting	Reversibel
Nominale druk armatuur PN	16
Losbreekmoment bij drukverschil nominale druk armatuur PN	9 Nm
Gebaseerd op norm	ISO 1127 ISO 5211
Medium	Damp Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:~:] Inerte gassen Water Neutrale vloeistoffen
Mediumtemperatuur	-20 °C...200 °C
Debiet Kv	82 m³/h
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Materiaal behuizing	gegoten roestvast staal
Materiaalnummer behuizing	1.4409
Materiaal zittingsafdichting	PTFE, gemodificeerd
Materiaal afdichtingen	FPM PTFE
Materiaal kogel	Gegoten roestvast staal
Materiaalnummer kogel	1.4409
Materiaal as	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaalnummer as	1.4401
Productgewicht	930 g
Goedkeuring	3-A Sanitary CRN
Explosiebescherming	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting