



# 솔레노이드 밸브 MLC-8-3/8-B

Part Number: 4801  
단종 예정 제품

FESTO

단종 예정 제품. 2017년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



## 자료 시트

특징	값
밸브 기능	8/2 단동 솔레노이드
액추에이터 형태	전기적
표준 공칭 유량	1,800 l/min
작동 압력	2 ... 10 bar
디자인 구조	피스톤 슬라이드
Reset 형태	공압 스프링
공칭 사이즈	9 mm
씰링 원리	소프트
조립 위치	수평
수동 작동	없음
파일럿 공압 공급	내부
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 요구됨
매체 온도	-5 ... 40 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 1	G3/8
공압 연결구, 포트 2	G3/8
공압 연결구, 포트 3	G3/8
공압 연결구, 포트 4	G3/8
공압 연결구, 포트 5	G3/8
씰에 대한 재질 정보	NBR