

Kogelkraan VZBD-2-S5-16-T-2-F0507-V14V14

Artikelnummer: 4802249

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Constructieve opbouw	2-weg kogelkraan
Bedieningswijze	Mechanisch
Afdichtingsprincipe	Zacht
Inbouwpositie	Willekeurig
Bevestigingstype	Leidinginbouw
Aansluiting armatuur	Clamp conform DIN 32676 serie B

Functie	Waarde
Schakelpositie-indicator	Sleufrichting = debietrichting
Flensgatenpatroon	F0507
Binnen-Ø	56.3 mm
Nominale doorlaat DN	50
Ventiel functie	2/2
Stroomrichting	Reversibel
Nominale druk armatuur PN	16
Losbreekmoment bij drukverschil nominale druk armatuur PN	44 Nm
Gebaseerd op norm	DIN 32676 ISO 5211
Medium	Damp Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Inerte gassen Water Neutrale vloeistoffen
Mediumtemperatuur	-20 °C...200 °C
Debiet Kv	532 m³/h
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Materiaal behuizing	gegoten roestvast staal
Materiaalnummer behuizing	1.4409
Materiaal zittingsafdichting	PTFE, gemodificeerd
Materiaal afdichtingen	FPM PTFE
Materiaal kogel	Gegoten roestvast staal
Materiaalnummer kogel	1.4409
Materiaal as	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaalnummer as	1.4401
Productgewicht	5670 g
Goedkeuring	3-A Sanitary CRN
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-drukreservoirrichtlijn
Explosiebescherming	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting