


커플링
EAMD-16-15-6-8X10
Part Number: 4819883

FESTO



자료 시트

특징	값
홀더 직경 1	6 mm
홀더 직경 2	8 mm
사이즈	16
공칭 길이	15 mm
조립 위치	어디든
최대 속도	10,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
주변 온도	-25 ... 60 °C
관성 질량 모멘트	0.355 kgmm ²
이송 가능 토크	1.5 Nm
제품 중량	12.8 g
재질 사항	RoHS 에 승인