

Flensbevestiging DAMF-Q12-12

Artikelnummer: 4965018

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	12
Inbouwpositie	Willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Max. aanhaalmoment	2 Nm
Productgewicht	54 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal bevestiging	Gegalvaniseerd staal
Materiaal schroeven	Gegalvaniseerd staal