


커플링
EAMD-25-22-8-10X12
Part Number: 5010861

FESTO



자료 시트

특징	값
홀더 직경 1	8 mm
홀더 직경 2	10 mm
사이즈	25
공칭 길이	22 mm
조립 위치	어디든
최대 속도	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
주변 온도	-25 ... 60 °C
관성 질량 모멘트	3.2 kgmm ²
이송 가능 토크	8 Nm
제품 중량	43.4 g
재질 사항	RoHS 에 승인