

Koppeling EAMD-56-46-14-23X27

Artikelnummer: 5062229

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Opnamediameter 1	14 mm
Opnamediameter 2	23 mm
Bouwgrootte	56
Nominale lengte	46.5 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	5500 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	151 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	38 Nm
Productgewicht	424 g
Materiaal-informatie	RoHS conform