

Batterijblok MHA4-PR8-3-1/4

Artikelnummer: 525237

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Max. aantal ventielplaatsen	8
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	1400 g
Bevestigingstype aansluitplaat	Met doorgangsboring met h-rail
Bevestigingstype ventiel	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting 1/33	G3/8
Pneumatische aansluiting 2	Inwendige schroefdraad G1/4
Pneumatische aansluiting 3/11	G3/8
Materiaal aansluitplaat	Aluminium kneedlegering