

플라스틱 배관
PUN-V0-12x2-RT
 Part Number(&P): 525453

화염 방지



자료 시트

특징	값
외부 직경	12 mm
유량에 사용하는 굽힘 반경	62 mm
내부 직경	8 mm
최소 휨 반경	21 mm
온도에 따른 작동압력	-0.95 ... 10 bar
작동 매체	필터처리 압축공기 진공
UL 94에 따른 방염 등급	V0-V2
주변 온도	-35 ... 60 °C
인증	TÜV
길이에 따른 제품 중량	0.08 kg/m
색상	적색
색상에 대한 주의	표준품으로부터 폭발 환경에서의 보호 때문에
지주 경도	D 54 +/-3
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형
튜브에 대한 재질 정보	TPE-U(PU)