

Kunststofslang PUN-V0-10X1,5-WS

Artikelnummer: 525456

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø	10 mm
Debietrelevante buigradius	54 mm
Binnen-Ø	7 mm
Min. buigradius	20 mm
Eigenschappen slang	geschikt voor kabelrupsen
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Informatie over de bedrijfsdruk	Water: max. 0,6 MPa bij max. 50 °C
Goedkeuring	TÜV
Certificaat instantie van afgifte	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (vloeibaar, ijsvrij)
Brandtest materiaal	UL94 V-0 (3 mm) UL94 V-2 (0,75mm)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-35 °C...60 °C
Aanwijzing bij de omgevingstemperatuur	gebruik zonder druk tot 90 °C
Productgewicht volgens lengte	0.051 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting met buiten-Ø 10 mm
Kleur	Wit
Aanwijzingen bij de kleur	Wegens vlambeveiliging afwijking van de standaardkleur
Shore-hardheid	D 54 +/-3
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal slang	TPE-U(PU)