

Vacuümzuiger ESS-80-BT-M10

Artikelnummer: 525997

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Hoogtecompensatie zuignaphouder	10.5 mm
Min. werkstukradius	100 mm
Nominale doorlaat	2.5 mm
Zuigerdiameter	80 mm
Zuigervolume	59.1 cm ³
Inbouwpositie	Willekeurig
Toekenning zuignaphouder	Grootte 5
Zuigervorm	Rond vouwbalg 1,5-fach
Bedrijfsdruk	-0.95 bar...0 bar
Nominale bedrijfsdruk	-0.7 bar
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...80 °C
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	237 N
Dwarskracht bij nominale bedrijfsdruk	102 N
Productgewicht	84.5 g
Bevestigingstype	Via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	M10
Kleur	roodbruin
Shore-hardheid	72 +/- 5
Materiaal inschroeftap	Aluminium kneedlegering
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	Vulkollan