



Vacuümzuignap ESV-80-GT

Artikelnummer: 526004

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Hoogtecompensatie zuignaphouder	7.5 mm
Min. werkstukradius	100 mm
Zuigerdiameter	80 mm
Zuigervolume	28.6 cm ³
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Rond, klokvorm
Zuigervorm	Rond diep
Bedrijfsdruk	-0.95 bar...0 bar
Nominale bedrijfsdruk	-0.7 bar
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...80 °C
Afschuifkracht bij 70% vacuüm	245 N
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	245 N
Dwarskracht bij nominale bedrijfsdruk	99 N
Productgewicht	30.9 g
Bevestigingstype	Via vacuümaansluiting
Kleur	roodbruin
Shore-hardheid	72 +/- 5
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	Vulkollan