


필터 압력 조절기 LFR-N1/8-D7-O-5M-MICRO-H

Part Number: 526284
단종 예정 제품

FESTO

나사산 연결 플레이트 포함, 압력 게이지 미포함, 반자동 배수기
이 제품은 Festo USA Corporation에서만 주문 가능합니다.
단종 예정 제품. 2016년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는
Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
사이즈	MICRO
시리즈	D
조립 위치	수평
필터 등급	5 µm
응축수 배수기	반-자동
최대 응축수 용량	3 cm ³
작동 압력	1 ... 10 bar
최대 압력 Hysteresis	0.3 bar
표준 공칭 유량	410 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 에 준하는 압축 공기 가스 주입
부식 방지 등급 KBK	2
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [6:8:4] 가스 주입
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	114 g
마운팅 형태	마운팅 브라켓 포함 옵션 라인 설치
공압 연결구, 포트 1	NPT1/8-27
공압 연결구, 포트 2	NPT1/8-27
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금
바울에 대한 재질 정보	PC