



# 윤활기 LOE-1/8-D-MICRO

Part Number: 526310  
Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

나사산 연결 플레이트 포함  
대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면  
찾으실 수 있습니다.

단종 예정 제품. 2023년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는  
Support Portal을 참조하십시오.



## 자료 시트

특징	값
사이즈	MICRO
시리즈	D
조립 위치	수평 +/- 5
디자인 구조	비례 표준 분류 윤활기
최대 오일 용량	6.5 cm <sup>3</sup>
작동 압력	1 ... 10 bar
윤활기 기능을 위한 최소 유량	3 l/min
표준 공칭 유량	410 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] 가스 주입
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
보관 온도	-10 ... 60 °C
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:-] 가스 주입
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	59 g
마운팅 형태	라인 설치 액세서리 포함 옵션
공압 연결구, 포트 1	G1/8
공압 연결구, 포트 2	G1/8
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트
보울 소재	PC