



# 압력 게이지 MA-50-1,6-R1/4-MPA-E-RG

Part Number: 526782

FESTO

표시 단위 MPa, 조절가능 레드/그린 게이지.



## 자료 시트

| 특징                 | 값                       |
|--------------------|-------------------------|
| Display range      | 0 ... 1.6 MPa           |
| 표준에 따름             | EN 837-1                |
| 압력 게이지의 공칭 사이즈     | 50                      |
| 디자인 구조             | 부르동관 압력 게이지             |
| 마운팅 형태             | 라인 설치                   |
| 작동 매체              | 가스 주입<br>Neutral fluids |
| 작동 압력 MPa          | 0 ... 1.6 MPa           |
| 작동 압력              | 0 ... 16 bar            |
| Operating pressure | 0 ... 232 psi           |
| 교체 부하 계수           | 0.66                    |
| 측정 정확도 등급          | 2,5                     |
| 보호 등급              | IP43                    |
| 매체 온도              | -20 ... 60 °C           |
| 주변 온도              | -20 ... 60 °C           |
| PWIS conformity    | VDMA24364-B1/B2-L       |
| 재질 사항              | RoHS 에 승인               |
| 연결 위치              | 후면 중앙                   |
| 공압 연결구             | R1/4                    |
| 매체에 접속되는 재질        | 황동                      |
| 나사산 플러그 소재         | 황동                      |
| 하우징 소재             | ABS                     |
| 스크린 소재             | PMMA                    |
| 하우징 색상             | 흑색                      |
| 제품 중량              | 75 g                    |
| 작동 및 파일럿 매체 확인     | 아세틸렌 없음<br>산소 없음        |