


# 케이블 포함 플러그 소켓 KMH-D-1

Part Number: 527397

FESTO

밸브 터미널 CPA-SC용.



## 자료 시트

특징	값
마운팅 형태	글립
조립 위치	어디든
제품 중량	11 g
전기 연결	플러그 소켓 3-핀
공칭 동작 전압 DC	60 V
허용 가능 전류 부하	3 A
케이블 길이	1 m
케이블 직경	1.3 mm
케이블 구조	3x0,14
색상 코드, 심 절연	핀 1 = 흑색 핀 2 = 청색 핀 3 = 적색
보호 등급	IP40
주변 온도	-40 ... 105 °C
재질 사항	RoHS 예 승인
Material cable sheath	PVC
Material housing	POM
Material electrical contact	청동 아연 도금