


# 압력 게이지 MA-27-160-M5-PSI

Part Number: 527405

FESTO

표시 단위 psi.



## 자료 시트

특징	값
Display range	0 ... 160 psi
압력 게이지의 공칭 사이즈	27
디자인 구조	부르동관 압력 게이지
마운팅 형태	라인 설치
작동 매체	가스 주입 Neutral fluids
작동 압력	0 ... 160 Psi
교체 부하 계수	0.66
측정 정확도 등급	4
보호 등급	IP43
매체 온도	0 ... 60 °C
주변 온도	0 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 위치	후면 중앙
공압 연결구	M5
매체에 접속되는 재질	황동
나사산 플러그 소재	황동
하우징 소재	PA
스크린 소재	PS
하우징 색상	흑색
제품 중량	11 g
작동 및 파일럿 매체 확인	아세틸렌 없음 산소 없음