

Aftakingsmodule MS4N-FRM

Artikelnummer: 527704

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Aftakingsmodule
Drukindicator	G1/4 voorbereid G1/8 voorbereid met druksensor met manometer
Bedrijfsdruk	0 bar...14 bar
Normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2	1200 l/min...4600 l/min
Normaal nominaal debiet uitvoer naar boven	500 l/min...1600 l/min
Normaal nominaal debiet uitvoer naar beneden	500 l/min...1700 l/min
Goedkeuring	c UL us - Recognized (OL)
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	165 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium