


Drukregelventielbatterij LRB-3/8-D-7-O-K2-MIDI

Artikelnummer: 528956

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|-------------------------------------|--|
| Bouwgrootte | Midi |
| Serie | D |
| Bedieningszekering | Draaiknop met vergrendeling |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Constructieve opbouw | direct gestuurd membraanregelventiel met continue druktoevoer |
| Regelaarfunctie | Uitgangsdruk constant met voordrukcompensatie Met secundaire ontluchting |
| Drukindicator | G1/4 voorbereid |
| Bedrijfsdruk | 1 bar...16 bar |
| Drukregelbereik | 0.5 bar...7 bar |
| Max. drukhysterese | 0.2 bar |
| Normaal nominaal debiet | 3800 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Luchtreinheidsklasse aan de uitgang | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Mediumtemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Productgewicht | 1950 g |
| Bevestigingstype | Met toebehoren |
| Pneumatische aansluiting 1 | G3/8 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G3/8 |
| Materiaal aansluitplaat | Persgegoten zink |
| Materiaal bedieningsdeel | PA |
| Materiaal afdichtingen | NBR |
| Materiaal behuizing | Persgegoten zink |