


# Drukregelventielbatterij LRB-3/8-D-O-K4-MINI

Artikelnummer: 528987

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Mini
Serie	D
Bedieningszekering	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	direct gestuurd membraanregelventiel met continue druktoevoer
Regelaarfunctie	Uitgangsdruk constant met voordrukcompensatie Met secundaire ontluchting
Drukindicator	G1/8 voorbereid
Bedrijfsdruk	1 bar...16 bar
Drukregelbereik	0.5 bar...12 bar
Max. drukhysterese	0.2 bar
Normaal nominaal debiet	1600 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	1480 g
Bevestigingstype	Met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Materiaal aansluitplaat	Persgegoten zink
Materiaal bedieningsdeel	PA
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Persgegoten zink