

Filterregelventiel MS4-LFR-1/8-D7-CRM-AS

Artikelnummer: 529168

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	4
Serie	MS
Bedieningszekering	Draaiknop met vergrendeling met toebehoren sluitbaar
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Filterfijnheid	5 µm
Condensaataftap	Manueel draaiend
Constructieve opbouw	Filterregelaar met manometer
Max. hoeveelheid condensaat	19 ml
Regelaarfunctie	Uitgangsdruk constant Met secundaire ontluchting Met terugstroomgedrag
Schaalbescherming	Kunststof beschermkap
Drukindicator	met manometer
Bedrijfsdruk	0.08 MPa...1.4 MPa 0.8 bar...14 bar
Drukregelbereik	0.5 bar...12 bar
Max. drukhysterese	0.25 bar
Normaal nominaal debiet	850 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	275 g
Bevestigingstype	Naar keuze: Frontpaneelinbouw Leidinginbouw Met toebehoren

Functie	Waarde
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	Persgegoten aluminium
Materiaal bedieningsdeel	PA POM
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal filter	PE
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium
Materiaal membraan	NBR
Materiaal schaal	PC
Materiaal scheidingschijf	POM