

Filter MS4-LF-1/4-ERV

Artikelnummer: 529401

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|-------------------------------------|--|
| Bouwgrootte | 4 |
| Serie | MS |
| Inbouwpositie | Verticaal +/- 5° |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Condensaataftap | Volautomatisch |
| Constructieve opbouw | Sinterfilter met centrifugaalafscheider |
| Max. hoeveelheid condensaat | 19 ml |
| Schaalbescherming | Kunststof beschermkap |
| Bedrijfsdruk | 2 bar...12 bar |
| Normaal nominaal debiet | 1700 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte gassen |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Geschiktheid voor levensmiddelen | Zie uitgebreide informatie over het materiaal |
| Luchtreinheidsklasse aan de uitgang | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:8:4] |
| Mediumtemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Productgewicht | 189 g |
| Bevestigingstype | Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G1/4 |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal aansluitplaat | Persgegoten aluminium |
| Materiaal afdichtingen | NBR |
| Materiaal filter | PE |
| Materiaal behuizing | Persgegoten aluminium |
| Materiaal schaal | PC |
| Materiaal scheidingschijf | POM |