

Fijnfilter MS4-LFM-1/4-BRM

Artikelnummer: 529461

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Serie	MS
Bouwgrootte	4
Constructieve opbouw	Vezelfilter
Filterfijnheid	1 µm
Condensaataftap	Manueel draaiend
Bedrijfsdruk	0 bar...14 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inerte gassen
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse	360 l/min
Min. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse	54 l/min
Filterrendement	99,99 %
Max. hoeveelheid condensaat	19 cm ³
Schaalbescherming	Kunststof beschermkap
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Restoliegehalte	0,5 mg/m ³
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium
Materiaal filter	Borsilicaatvezel
Materiaal schaal	PC
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal-informatie	RoHS conform

Functie	Waarde
Productgewicht	190 g