



# 분기 모듈 MS4-FRM-1/8-Y-Z

Part Number(&P): 529561

FESTO

표시기 미포함형 압력 스위치 포함, 유량 방향: 우측에서 좌측.



## 자료 시트

| 특징                  | 값                                      |
|---------------------|--|
| 조립 위치               | 어디든                                    |
| 디자인 구조              | 분기 모듈                                  |
| 작동 압력               | 0 ... 12 bar                           |
| 표준 공칭 유량 유량 방향 1->2 | 1,800 l/min                            |
| 윗쪽 출구에서 표준 공칭 유량    | 1,600 l/min                            |
| 아래쪽 출구에서 표준 공칭 유량   | 1,700 l/min                            |
| 작동 매체               | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>가스 주입 |
| 작동 및 파일럿 매체 확인      | 유효 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨)        |
| 부식 방지 등급 KBK        | 2                                      |
| 보관 온도               | -10 ... 60 °C                          |
| 매체 온도               | -10 ... 60 °C                          |
| 주변 온도               | -10 ... 60 °C                          |
| 제품 중량               | 405 g                                  |
| 공압 연결구, 포트 1        | G1/8                                   |
| 공압 연결구, 포트 2        | G1/8                                   |
| 공압 연결구, 포트 3        | G1/4                                   |
| 공압 연결구, 포트 4        | G1/4                                   |
| 재질 사항               | 동성분 및 PTFE 제거형<br>RoHS 에 승인            |
| 하우징에 대한 재질 정보       | 알루미늄 다이캐스트                             |