

# Filter MS6-LF-1/4-CRM

Artikelnummer: 529623

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	6
Serie	MS
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Filterfijnheid	5 µm
Condensaataftap	Manueel draaiend
Constructieve opbouw	Sinterfilter met centrifugaalafscheider
Max. hoeveelheid condensaat	38 cm <sup>3</sup>
Schaalbescherming	Kunststof beschermkap
Bedrijfsdruk	0 bar...20 bar
Normaal nominaal debiet	2000 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	600 g
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal filter	PE
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium
Materiaal schaal	PC
Materiaal scheidingschijf	POM