

Olievernevelaar MS6-LOE-1/2-U

Artikelnummer: 529777

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|--|--|
| Bouwgrootte | 6 |
| Serie | MS |
| Inbouwpositie | Verticaal +/- 5° |
| Constructieve opbouw | Proportionele standaard olievernereelaar |
| Max. olievlhoeveelheid | 80 cm ³ |
| Schaalbescherming | Geïntegreerd als metalen reservoir |
| Bedrijfsdruk | 1 bar...16 bar |
| Minimaal debiet voor olievernereelaarfunctie | 50 l/min |
| Normaal nominaal debiet | 7200 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Geschiktheid voor levensmiddelen | Zie uitgebreide informatie over het materiaal |
| Mediumtemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Olieviscositeit | ISO VG 32 |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Productgewicht | 810 g |
| Bevestigingstype | Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/2 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G1/2 |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | Persgegoten aluminium |
| Materiaal schaal | Aluminium kneedlegering |