



서비스 유니트 조합

MSB6-1/2:H1N2M1-WP

Part Number(&P): 530206

FESTO

필터, 압력 조절기 윤활기, 벽면 마운팅 플레이트 구성. 최대 출력
압력 12 bar, 40 µm 필터, 압력 게이지, 잠금 가능 레귤레이터 헤드,
플라스틱 바울, 완전 자동 응축수 배출, 공기 흐름 방향 우 → 좌.



자료 시트

특징	값
사이즈	6
시리즈	MS
액추에이터 자물쇠	내장형 잠금 장치 포함 회전 손잡이
조립 위치	수평 +/- 5
필터 등급	40 µm
응축수 배수기	완전 자동
디자인 구조	게이지 포함 압력 조절기 표준 필터 표준 오일-분무 윤활기
바울 보호망	플라스틱 가드
압력 게이지	압력 게이지 포함
작동 압력	2 ... 12 bar
압력 조절 범위	1 ... 7 bar
표준 공칭 유량	4,700 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4-] 가스 주입
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4-]
제품 중량	2,000 g
마운팅 형태	액세서리 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/2
공압 연결구, 포트 2	G1/2