

# 압력 게이지 MA-63-145-N1/4-PSI-E-RG

Part Number(&P): 530393

FESTO

표시 단위 psi, 조절가능 레드/그린 게이지.  
이 제품은 Festo USA Corporation에서만 주문 가능합니다.



## 자료 시트

특징	값
표시 범위 [psi]	0 ... 145 psi
표준에 따름	EN 837-1
압력 게이지의 공칭 사이즈	63
디자인 구조	부르동관 압력 게이지
마운팅 형태	라인 설치
작동 매체	Inert gases Neutral fluids
작동 압력	0 ... 145 Psi
교체 부하 계수	0.66
측정 정확도 등급	2,5
보호 등급	IP43
매체 온도	-20 ... 60 °C
주변 온도	-20 ... 60 °C
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 위치	후면 중앙
공압 연결구	NPT1/4-18
매체에 접촉되는 재질	황동
볼트 취부 못에 대한 재질 정보	황동
하우징에 대한 재질 정보	ABS
표시창에 대한 재질 정보	PMMA
하우징 색상	흑색
제품 중량	90 g
Note on operating and pilot medium	No oxygen No acetylene