



서비스 유니트 조합

MSB4-1/4:H1N3M1-WP

Part Number(&P): 531087

FESTO

수동 on-off 밸브, 필터 조절기, 윤활기, 전기 on-off 밸브, 공압 soft-start 밸브, 브랜칭 모듈(압력 스위치 포함, 디스플레이 미포함), 벽면 마운팅 플레이트 구성. 최대 출력 압력 12 bar, 5 µm 필터, 압력 게이지, 잠금 가능 레귤레이터 헤드, 플라스틱 바울, 완전 자동 응축수 배출, 공기 흐름 방향 좌 → 우.



자료 시트

특징	값
사이즈	4
시리즈	MS
액츄에이터 자물쇠	잠금 장치 포함 회전 손잡이 액세서리 포함, 잠금 가능
조립 위치	수평 +/- 5
필터 등급	40 µm
응축수 배수기	완전 자동
디자인 구조	게이지 포함 압력 조절기 표준 필터 표준 오일-분무 윤활기
바울 보호망	플라스틱 가드
압력 게이지	압력 게이지 포함
작동 압력	2 ... 12 bar
압력 조절 범위	1 ... 12 bar
표준 공칭 유량	800 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4-] 가스 주입
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2
보관 온도	-10 ... 60 °C
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4-]
매체 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	1,000 g
마운팅 형태	액세서리 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 포트 2	G1/4
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트
바울에 대한 재질 정보	PC