



# 필터 MS6N-LF-3/8-ERV

Part Number: 531515

FESTO

40µm 필터, 플라스틱 볼, 완전 자동 응축수 배수, 왼쪽에서 오른쪽으로 흐름.



## 자료 시트

특징	값
사이즈	6
시리즈	MS
조립 위치	수평 +/- 5
필터 등급	40 µm
응축수 배수기	완전 자동
디자인 구조	원심 분리기 포함 소결 필터
최대 응축수 용량	38 cm <sup>3</sup>
바울 보호망	플라스틱 가드
작동 압력	2 ... 12 bar
표준 공칭 유량	3,800 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 에 준하는 압축 공기 가스 주입
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 용력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 ... 60 °C
식품 안전	추가 재료 정보 참조
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:8:4]
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	600 g
마운팅 형태	라인 설치 액세서리 포함 옵션
공압 연결구, 포트 1	3/8 NPT
공압 연결구, 포트 2	3/8 NPT
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
필터 소재	PE
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트
보울 소재	PC
분리 플레이트 소재	POM