


커플링 플러그 KS2-CN-4-S

Part Number: 531664
단종 예정 제품

FESTO

자체-차단 Quick 커플링 콘넥터용, 패널 설치용
단종 예정 제품. 2019년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는
Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	2.7 mm
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 12 bar
표준 공칭 유량	110 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
주변 온도	-10 ... 80 °C
제품 중량	16 g
공압 연결구, 포트 1	CN-4
재질 사항	RoHS 에 승인