


# 커플링 플러그 KS3-1/4-A

Part Number: 531666

FESTO

자체 차단 Quick 커플링 콘넥터용.



## 자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	4.95 mm
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 12 bar
표준 공칭 유량	581 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일로트 매체 확인	운할 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 ... 60 °C
공칭 조임 토크	9.5 Nm
공칭 조임 토크의 공차	± 15 %
제품 중량	23 g
공압 연결구, 포트 1	수 나사산 G1/4
재질 사항	RoHS 에 승인