

Koppingssteker KS3-1/8-I

Artikelnummer: 531668

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	4.95 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.95 bar...12 bar
Normaal nominaal debiet	558 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Nominaal aanhaalmoment	5 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 15 %
Productgewicht	16 g
Pneumatische aansluiting 1	Inwendige schroefdraad G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform