

Koppingssteker KS4-1/2-I

Artikelnummer: 531680

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	7.85 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.95 bar...12 bar
Normaal nominaal debiet	1305 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs- /stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Nominaal aanhaalmoment	32.5 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 20 %
Productgewicht	57 g
Pneumatische aansluiting 1	Inwendige schroefdraad G1/2
Materiaal-informatie	RoHS conform