


커플링 플러그 KS4-CK-9

Part Number: 531683

FESTO

자체 차단 Quick 커플링 콘넥터용.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|-------------------------------|
| 공칭 사이즈 | 7.4 mm |
| 작동 압력 전체 온도 범위 | -0.95 ... 12 bar |
| 표준 공칭 유량 | 1,017 l/min |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 작동 및 파일로트 매체 확인 | 운할 작동 가능 |
| 부식 방지 등급 KBK | 1 - 부식 응력 수준 낮음 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
| 제품 중량 | 26 g |
| 공압 연결구, 포트 1 | CK-9 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |