


# 커플링 플러그 KSS6-CK-9-S

Part Number: 531701  
단종 예정 제품

FESTO

ISO 4414에 따른 자체-차단 안전 커플링용, 패널 설치용  
단종 예정 제품. 2018년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는  
Support Portal을 참조하십시오.



## 자료 시트

| 특징             | 값                             |
|----------------|-------------------------------|
| 공칭 사이즈         | 7.4 mm                        |
| 작동 압력 전체 온도 범위 | -0.95 ... 12 bar              |
| 표준 공칭 유량       | 1,274 l/min                   |
| 작동 매체          | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 윤활 작동 가능                      |
| 부식 방지 등급 KBK   | 1 - 부식 응력 수준 낮음               |
| 주변 온도          | -10 ... 60 °C                 |
| 인증             | BIA<br>TÜV                    |
| 제품 중량          | 64 g                          |
| 공압 연결구, 포트 1   | CK-9                          |
| 재질 사항          | RoHS 에 승인                     |