

Olievernevelaar MS4N-LOE-1/4-R

Artikelnummer: 531702

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	4
Serie	MS
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Constructieve opbouw	Proportionele standaard olievernereelaar
Max. olievlhoeveelheid	30 ml
Schaalbescherming	Kunststof beschermkap
Bedrijfsdruk	1 bar...12 bar
Minimaal debiet voor olievernereelaarfunctie	40 l/min
Normaal nominaal debiet	2200 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Olieviscositeit	ISO VG 32
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	194 g
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	1/4 NPT
Pneumatische aansluiting 2	1/4 NPT
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium
Materiaal schaal	PC