


윤활기 MS6N-LOE-1/2-R-Z

Part Number(&P): 531714

FESTO

플라스틱 바울 보호망 포함 플라스틱 바울, 유량 방향: 우측에서 좌측.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|------------------|------------------------|
| 사이즈 | 6 |
| 시리즈 | MS |
| 조립 위치 | 수평 +/- 5 |
| 디자인 구조 | 비례 표준 분류 윤활기 |
| 최대 오일 용량 | 75 cm ³ |
| 바울 보호망 | 플라스틱 가드 |
| 입력 압력 1 | 1 ... 16 bar |
| 윤활기 기능을 위한 최소 유량 | 50 l/min |
| 표준 공칭 유량 | 7,200 l/min |
| 작동 매체 | 필터처리 압축공기, 필터 등급 40 µm |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 |
| 보관 온도 | -10 ... 60 °C |
| 매체 온도 | 0 ... 60 °C |
| 오일 점도 | ISO VG 32 |
| 주변 온도 | 0 ... 60 °C |
| 제품 중량 | 600 g |
| 마운팅 형태 | 액세서리 포함 옵션 라인 설치 |
| 공압 연결구, 포트 1 | NPT1/2-14 |
| 공압 연결구, 포트 2 | NPT1/2-14 |
| 하우징에 대한 재질 정보 | 알루미늄 다이캐스트 |
| 바울에 대한 재질 정보 | PC |