

Afdichtingsring OK-3/4

Artikelnummer: 531775

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Gebaseerd op norm	ISO 16030
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Handmatig vastdraaien bij RT	ja
Nominaal aanhaalmoment	35 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 10 %
Productgewicht	1 g
Pneumatische aansluiting	G3/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aanslagen	PA-versterkt
Materiaal afdichtingen	TPE-U(PU)