


Aftakingsmodule MS6N-FRM-3/8-Y-Z

Artikelnummer: 531976

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Aftakingsmodule
Bedrijfsdruk	0 bar...12 bar
Normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2	8350 l/min
Normaal nominaal debiet uitvoer naar boven	4700 l/min
Normaal nominaal debiet uitvoer naar beneden	4800 l/min
Bereik voor bedrijfsspanning AC	0 V...250 V
Bereik voor bedrijfsspanning DC	0 V...125 V
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	778 g
Pneumatische aansluiting 1	3/8 NPT
Pneumatische aansluiting 2	3/8 NPT
Pneumatische aansluiting 3	1/2 NPT
Pneumatische aansluiting 4	1/2 NPT
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium