

# Inschakelventiel MS4N-EE-1/4-V230

Artikelnummer: 532087

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Constructieve opbouw	Zuiger-schuif
Bedieningswijze	Elektrisch
Ontluchtingsfunctie	Niet smoorbaar
Handbediening	Vergrendelend Schakelend
Terugstelwijze	mechanische veer
Besturingstype	Voorgestuurd
Ventiel functie	3/2 gesloten monostabiel
Bedrijfsdruk	4 bar...14 bar
C-waarde	9.5 l/sbar
b-waarde	0.44
Normaal nominaal debiet	2000 l/min
Inschakelduur	100%
Spoeleigenschappen	230 V AC: 50/60 Hz, inschakelvermogen 3,0 VA, houdvermogen 2,4 VA
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Inbouwpositie	Willekeurig
Stroomrichting	Niet reversibel
Productgewicht	273 g
Pneumatische aansluiting 1	1/4 NPT
Pneumatische aansluiting 2	1/4 NPT

<b>Functie</b>	<b>Waarde</b>
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Stuurluchttoevoer	intern
Elektrische aansluiting	Vorm C Stekkers conform DIN EN 175301-803 Vierhoekige bouwvorm
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium