

# 플러그, 커넥터 FBS-SUB-9-GS-DP-B

제품 번호: 532216

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
폭	20 mm
높이	62mm
길이	61mm
프로토콜	PROFIBUS
오퍼레이터 제어 요소	DIL 스위치
추가 기능	이후 버스 세그먼트의 차단
제품 무게	60 g
필드버스 인터페이스	2x 2 스프링 장착 클램프
허용 케이블 직경	5 mm...10 mm
보호 등급	IP65 IP67 조립 상태 IEC 60529에 따름
주변 온도	0 °C...50 °C
보관 온도	-20 °C...70 °C
상대 습도	95 % 미응축
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	강화 PA
유니온 너트 소재	황동
나사 소재	강철
씰 소재	NBR