

Stekker FBS-SUB-9-BU-IB-B

Artikelnummer: 532218

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Breedte	20 mm
Hoogte	62 mm
Lengte	61 mm
Protocol	Interbus
Extra functies	RBST-brug geïntegreerd
Productgewicht	60 g
Veldbusinterface	1x 5 veertrekklemmen
Toegelaten kabeldiameter	5 mm...10 mm
Beschermingsklasse	IP65 IP67 In gemonteerde toestand conform IEC 60529
Omgevingstemperatuur	0 °C...50 °C
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	95 % Niet condenserend
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Materiaal wartelmoer	Messing
Materiaal schroeven	Staal
Materiaal afdichtingen	NBR