

Fijnfilter LFMB-3/4-D-MIDI-DA

Artikelnummer: 532823

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Serie	D
Bouwgrootte	Midi
Constructieve opbouw	Vezelfilter
Filterfijnheid	1 µm
Condensaataftap	Manueel draaiend
Bedrijfsdruk	1 bar...16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inerte gassen
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Inerte gassen
Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse	1980 l/min
Min. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse	600 l/min
Filterrendement	99.99 %
Max. hoeveelheid condensaat	43 cm ³
Schaalbescherming	Metalen beschermkap
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	1.5 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Restoliegehalte	0.5 mg/m ³
Verschuldrukindicator	Optische indicator
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Pneumatische aansluiting 1	G3/4
Pneumatische aansluiting 2	G3/4
Materiaal behuizing	Persgegoten zink
Materiaal filter	Borsilicaatvezel

Functie	Waarde
Materiaal schaal	PC
Materiaal-informatie	RoHS conform
Productgewicht	834 g