


# Ultrafijnfilter LFMA-1/4-D-MINI-DA-A

Artikelnummer: 532854

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Serie	D
Bouwgrootte	Mini
Constructieve opbouw	Vezelfilter
Filterfijnheid	0.01 µm
Condensaataftap	Volautomatisch
Bedrijfsdruk	2 bar...12 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inerte gassen
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Inerte gassen
Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse	410 l/min
Min. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse	100 l/min
Filterrendement	99.9999 %
Schaalbescherming	Metalen beschermkap
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	1.5 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Restoliegehalte	0.01 mg/m <sup>3</sup>
Verschildrukindicator	Optische indicator
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Materiaal behuizing	Persgegoten zink
Materiaal filter	Borsilicaatvezel
Materiaal schaal	PC
Materiaal-informatie	RoHS conform

Functie	Waarde
Productgewicht	368 g