


Fijnfiltercombinatie LFMBA-1/2-D-MIDI-DA-A

Artikelnummer: 532878

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Midi
Serie	D
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Filterfijnheid	0.01 µm
Filterrendement	99.9999 %
Condensaataftap	Volautomatisch
Constructieve opbouw	Vezelfilter
Max. hoeveelheid condensaat	43 ml
Schaalbescherming	Metalen beschermkap
Bedrijfsdruk	1.5 bar...12 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inerte gassen
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	1.5 °C...60 °C
Restoliegehalte	0.01 mg/m ³
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	1429 g
Bevestigingstype	Leidinginbouw Met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal filter	Borsilicaatvezel
Materiaal behuizing	Persgegoten zink
Materiaal schaal	PC