

Ultrafijnfilterpatroon MS6-LFM-A

Artikelnummer: 532909

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	6
Gebaseerd op norm	ISO 12500-1 ISO 12500-3
Serie	MS
Filterfijnheid	0.01 µm
Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse	900 l/min
Min. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse	135 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Inerte gassen
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [3:-:2]
Fractiescheidingsefficiëntie (0,1 - 0,5 µm)	99.995 %
MPPS	0.05 µm
Filtergraad MPPS	99.95 %
Restoliegehalte	0.01 mg/m ³