


주 출력 소켓 NTSD-WD-11

Part Number: 533119

FESTO

밸브 터미널용.



자료 시트

특징	값
마운팅 형태	슬리브 너트 포함
조립 위치	어디든
제품 중량	34 g
전기 연결	4-핀 플러그 소켓, 각형 볼트 체결 단자
작동 전압 범위 AC	≤ 250 V
허용 가능 전류 부하	16 A
케이블 패킹 연결	Pg11
허용 가능 케이블 직경	5 ... 11 mm
종단 단면	2.5 mm ²
보호 등급	IP67
주변 온도	-5 ... 50 °C
보관 온도	-20 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
하우징 소재	PBT
전기 접점 소재	구리 합금 황동