

Steekschroefkoppeling QB-1/4-3/16-U-M

Artikelnummer: 533218

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|--|--|
| Bouwgrootte | Standaard |
| Nominale doorlaat | 0,118 in |
| Dichtingstype aan de inschroeftap | Coating |
| Bouwworm | Rechte vorm |
| Verpakkingsgrootte | 10 |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | 0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi |
| Maritieme classificatie | zie certificaat |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Aanwijzing bij het bedrijfs- /stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Omgevingstemperatuur | 0 °C...60 °C |
| Productgewicht | 703 oz |
| Bevestigingstype | Buitenzeskant SW14 Binnenzeskant SW3 |
| Pneumatische aansluiting 1 | Uitwendige schroefdraad R1/4 |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang met buiten-Ø 3/16" " |
| Omgevingstemperatuur Fahrenheit | 32 °F...140 °F |
| Kleur demontagering | Grijs |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | PBT |
| Materiaal schroefdraadafdichting | NBR |
| Materiaal demontagering | POM |
| Materiaal slangklemsegment | hooggelegeerd staal roestvast |