

# Steekschroefkoppeling QB-1/2-3/8-U

Artikelnummer: 533283

FESTO



## Gegevensblad

| Functie  | Waarde   |
|--|--|
| Bouwgrootte                                      | Standaard  |
| Nominale doorlaat                                | 0,315 in   |
| Dichtingstype aan de inschroeftap                | Coating  |
| Inbouwpositie                                    | Willekeurig  |
| Bouwworm   | Rechte vorm  |
| Verpakkingsgrootte                               | 5  |
| Constructieve opbouw                             | Push-Pull-principe   |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 psi...145 psi |
| Bedrijfsmedium                                   | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7::-]                       |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium         | Geoliede werking mogelijk                                      |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                 | 1 - lage corrosiebelasting                                     |
| LABS-conformiteit                                | VDMA24364-zone III   |
| Omgevingstemperatuur                             | 0 °C...60 °C   |
| Max. aanhaalmoment                               | 20,7 ft-lbf  |
| Productgewicht                                   | 1429 oz  |
| Bevestigingstype                                 | Buitenzeskant 7/8<br>Binnenzeskant 5/16                        |
| Pneumatische aansluiting 1                       | Uitwendige schroefdraad 1/2 NPT                                |
| Pneumatische aansluiting 2                       | voor slang met buiten-Ø 3/8" "                                 |
| Omgevingstemperatuur Fahrenheit                  | 32 °F...140 °F   |
| Kleur demontagering                              | Grijs  |
| Materiaal-informatie                             | RoHS conform   |
| Materiaal behuizing                              | Messing, vernikkeld  |
| Materiaal schroefdraadafdichting                 | PTFE   |
| Materiaal demontagering                          | POM  |
| Materiaal slangafdichting                        | NBR  |
| Materiaal slangklemsegment                       | hooggelegeerd staal roestvast                                  |